

ATS-90 Set



nn Compatible avec :
nn prothèses auditives
nn implants cochléaires
nn récepteurs à induction

nn Adapté aux lieux recevant du point de vente, accueil, cabinet...)

nn Simple d'utilisation

nn Livré avec microphone de table et sont combiné d'écoute ergonomique

nn Conforme à la norme EN 60118-4

L' **ATS-90 Set** est adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer l' **ATS-90** entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT».

Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au **ATS-90**. La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et public (guichet, une utilisation dans de mauvaises acoustiques.

La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du **ATS-90**.

Le microphone de table est alimenté par la **ATS-90** et ne nécessite pas de pile.

Le combiné et le microphone de table actifs dès que le **ATS-90** est mis en marche. Pour une utilisation fixe, le **ATS-90** peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadencassé par un antivol Kensington™.

Eléments et accessoires inclus:

- **ATS-90**
- 1 insert noir
- Bloc-secteur
- 4 autocollants oreille barrée
- 1 microphone de table avec cordon de raccordement
- 1 combiné avec son cordon spiralé
- 1 gabarit de perçage

Caractéristiques générales

Couleur :

- **ATS-90**: gris métallisé avec insert noir
- Microphone: noir
- Combiné : noir

Dimensions:

- **ATS-90**: 200 x 185 x 70 mm
- Microphone de table:
 - Support: 140 x 150 x 20 mm
 - Col de cygne: env. 370 cm
 - Combiné: 215 x 45 x 45 mm

Poids :

- **ATS-90**: 635 g batterie incluse
- Microphone: 453 g
- Combiné: 155 g

Caractéristiques techniques **ATS-90**

Alimentation:

Bloc-secteur 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz/ 16 V DC ou sur batterie intégrée 12V

Autonomie : 6 h sur batterie

Portée du champ magnétique: 1 m

Microphone intégré: Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.

Entrée microphone externe Jack 3,5 mm, avec sensibilité d'entrée réglable

Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume réglable

Réglage et affichage

Boutons marche et arrêt

Réglage du niveau de l'entrée microphone

Réglage du volume de la sortie casque

Sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe

Fixation possible par vissage sur le comptoir, par accrochage mural ou par antivol Kensington™

Microphone de table et combiné

Microphone de table directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le **ATS-90**

Combiné ergonomique avec écouteur raccordé au **ATS-90** par un cordon spiralé